


**Garant****Forgócsúcs cserélhető betéhez, Típus: VDI30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320617 VDI30
GTIN	4045197947925
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

**Opcionális tartozék:**

320625 sz. cserélhető betétek.

**Figyelem:**

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	3000 min <sup>-1</sup>
------------------------	------------------------

Munkadarab tömeghez	300 kg
Hozzávaló színkód	K12
Ø d	30 mm
Körfutáshiba	0,01 mm
Rugóút	3 mm
Szár Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Teljes hossz L	115 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	60 mm
Ház Ø D	44 mm
Befogó	VDI 30
Termék fajtája	Központosító csúcs