


Garant**Forgócsúcs cserélhető betéhez, Típus: VDI40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegénylítéshez.
- Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Műszaki leírás

Szár Ø D ₁	12 mm
-----------------------	-------

Hozzávaló színekód	K12
Ø d	40 mm
Munkadarab tömeghez	300 kg
Hasznos hossz L ₁	60 mm
Teljes hossz L	123 mm
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Ház Ø D	44 mm
Körfutáshiba	0,01 mm
Rugóút	3 mm
Befogó	VDI 40
Termék fajtája	Központosító csúcs