

Garant**VHM maró, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202815 8
GTIN	4045197947758
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.

Nagyteljesítményű bevonattal univerzális használatra.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	8 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Fogak száma Z	4
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,07 mm
Spirálszög	35 fok
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,045 mm
Teljes hossz L	100 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	32 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		