

Garant**CNMM 120416, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120416 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	SR

Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Minőség	HB7020
Fogásmélység a _p	2 - 10 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz