


Garant**SCMT 120404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120404 HB7020 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Minőség	HB7020
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz