

Garant**DNMG 110408 Wiper, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Minőség	HB7020
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	WSS
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz