


Garant**DNMG 150404, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min**Műszaki leírás**

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7020
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz