

Garant**DNMG 150404, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7020
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm

Sarokrídus	0,4 mm
Elótolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz