


Garant**DNMG 150408, Minőség: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min**Műszaki leírás**

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz