

**Garant****DNMG 150408, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 150408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	SG
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a <sub>p</sub>	1,5 - 6 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz