

Garant

**GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, Ø D / élek száma
Z: 50/5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213555 50/5
GTIN	4045197953469
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 3,0** sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 15IP** sz. pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SE.T1305
Hozzávaló váltólapka	XEEW1305
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	5
Maximális külső Ø D _{max}	62,1 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm

Vágóél Ø D _c	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0