

**Garant****GARANT Master Steel VHM simító maró HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	204015 16
GTIN	4045197954541
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:****Simító műveletekhez.**

Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.

Nagy **saját stabilitás és nyugodt járás** az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

**Palástmaráshoz simító műveletként.**

Alkalmas titán és titánötvözetek megmunkálásához.

**Figyelem:**

Utánköszörülés  $D_c = 6 \text{ mm } \varnothing$ -tól lehetséges.

$$a_{e \max} = 0,1 \times D$$

**Műszaki leírás**

Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,117 mm
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Tűrés névleges $\varnothing$	f8
Teljes hossz L	108 mm
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Spirálszög	45 fok
Fogak száma Z	7
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Fogásvételi irány	Vízszintes

Élhossz $L_c$	48 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Master Steel
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	360 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	340 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	alkalmas	300 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB