



Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380777 200
GTIN	2050001944405
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. **Fokozatmentesen állítható** mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. nagyméretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Központosító Ø	150 mm
Súly	13 kg
Központosítási mélység	4 mm
Magasság	57 mm
Menet Ø	4×M8

Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Lehetséges központosító furat J	20×6 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Furatkör Ø	180 mm
Mágneses mező magassága	10 mm
Tokmány Ø	200 mm
Párhuzamos pólusosztás	8+3 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	6 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány