

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380776 150
GTIN	2050001943644
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. közepes méretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Párhuzamos pólusosztás	1,9 mm
Központosítási mélység	4 mm
Súly	7 kg
Mágneses mező magassága	8 mm

Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm
Tokmány Ø	150 mm
Furatkör Ø	132 mm
Menet Ø	4×M8
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Központosító Ø	110 mm
Lehetséges központosító furat J	24×5 mm
Magasság	50 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány