

**Mágneses felfogótokmány, párhuzamos pólusosztással, Tokmány Ø: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380776 200
GTIN	2050001943651
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű mágneses rendszer **neodímium** mágnesekkel és alacsonyabb mágneses mező magassággal. Fokozatmentesen állítható mágneses erő.

Felhasználás:

Köszörülési- és esztergálási munkákhoz.

Kisméretű és vékony, ill. közepes méretű munkadarabok befogásához.

Figyelem:

„J” központosító furat létrehozása lehetséges.

Műszaki leírás

Lehetséges központosító furat J	200×5 mm
Furatkör Ø	154 mm
Súly	15 kg
Névleges tapadóerő	100 N/cm ²
Póluslap kopóréteg vastagság	5 mm

Központosító Ø	150 mm
Tokmány Ø	200 mm
Párhuzamos pólusosztás	1,9 mm
Magasság	57 mm
Menet Ø	4×M8
Mágneses mező magassága	8 mm
Központosítási mélység	4 mm
Magasságtűrés	0 / – 1 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány