

**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,32 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	54,3 mm
Vágóélek száma Z	8
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	63 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	119 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Ø D ₃	56 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------