

Garant**NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamp erőnövelővel, Típus: 1250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360465 1250
GTIN	4045197991256
Árucikk kategória	31F

Leírás**Kivitel:**

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- A beállítási méretek kompatibilisek a szokásos gyártmányokkal.
- Univerzális felépítés különböző pofarendszerekhez.
- Indukciósan edzett vezetőpálya.
- Teljesen zárt orsó (csekély tisztítási igény).
- Mindkét oldalon menetes furat a munkadarab ütköztetéséhez.
- 18M16 furattal 200 mm-es alpméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Szöghajtás felszerelhető.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.
- Menet munkadarab ütközőhöz.

Kivitel reklámszöveg:

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- Indukciósan edzett vezetőpálya.
- 18M16 furatok 200 mm-es rászterméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.

Tartalom:

4 szorítókörm és kézi hajtókar. **Lépcsős pofák nélkül.**

Opcionális tartozék:

- A leggyakoribb pofagyártmányok 125-ös méretben, pl. 361400 – 361660 sz., 362390 – 362600 sz., 361295 sz., 361296 sz.
- Beállító és rögzítő készletet lásd 360530 sz.
- Munkadarab ütköző, hajtókar, 360555; 360800 sz.

- Befogócsap 360025 sz.
- Szöghajtás 360471 sz.

Figyelem:

- Hozzávaló 125-ös alaptest hosszabbító a 360467_125 sz. alatt található az alkatrészlistában.
- A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.
- A hozzávaló 160-as alaptest hosszabbító a 360420 sz. 160.

Figyelem reklámszöveg:

A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.

Műszaki leírás

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Horonytávolság p H7	20 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
Befogási tartomány b	0 - 182 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HiPo
Alaptest szélesség B	125 mm
Befogási tartomány d	131 - 313 mm
Max. szorítóerő	40 kN
m ± 0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Teljes hossz L	512 mm
Alaptest hossza a	424 mm
Alaptest magassága c -0,02	100 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Súly	35 kg
t	144 mm
Sorozat	HiPoClamp

Termék fajtája

Gépsatu

Tartozék

Lépcsős előtét, bepattintós rendszerű Típushoz 125	361962 125
Alaptest hosszabbításához Típushoz 125	360467 125
Lépcsős előtét, bepattintós rendszerű Típushoz 125	361952 125
Lépcsős előtét a lépcsős oldalra Típushoz 125	361972 125