

**Garant****NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamp erőnövelővel, Típus: 125X****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360465 125X
GTIN	4045197991263
Árucikk kategória	31F

**Leírás****Kivitel:**

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- A beállítási méretek kompatibilisek a szokásos gyártmányokkal.
- Univerzális felépítés különböző pofarendszerekhez.
- Indukciósan edzett vezetőpálya.
- Teljesen zárt orsó (csekély tisztítási igény).
- Mindkét oldalon menetes furat a munkadarab ütköztetéséhez.
- 18M16 furattal 200 mm-es alpméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Szöghajtás felszerelhető.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.
- Menet munkadarab ütközőhöz.

**Kivitel reklámszöveg:**

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- Indukciósan edzett vezetőpálya.
- 18M16 furatok 200 mm-es rászterméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.

**Tartalom:**

361295 125 és 361296 125 sz. lépcsős pofák, 4 szorítóköröm és kézi hajtókar.

**Opcionális tartozék:**

- A leggyakoribb pofagyártmányok 125-ös méretben, pl. 361400 – 361660 sz., 362390 – 362600 sz., 361295 sz., 361296 sz.
- Beállító és rögzítő készletet lásd 360530 sz.
- Munkadarab ütköző, hajtókar, 360555; 360800 sz.

- Befogócsap 360025 sz.
- Szöghajtás 360471 sz.
- Adapterlap a 361293; 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscsereelőhöz.
- 361297; 361298 sz. 125 méretű adapterlaphoz.

**Figyelem:**

- Hozzávaló 125-ös alaptest hosszabbító a 360467\_125 sz. alatt található az alkatrészlistában.
- A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.
- A hozzávaló 160-as alaptest hosszabbító a 360420 sz. 160.

**Figyelem reklámszöveg:**

A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.

## Műszaki leírás

Alaptest hossza a	424 mm
t	144 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HiPo
Teljes hossz L	512 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Max. szorítóerő	40 kN
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Pofamagasság h	39,5 mm
Horonytávolság p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Befogási tartomány d	131 - 313 mm
Alaptest magassága c -0,02	100 mm
Befogási tartomány b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
m ± 0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Súly	35 kg

Alaptest szélesség B	125 mm
Sorozat	HiPoClamp
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Lépcsős előtét, bepattintós rendszerű Típushoz 125	361962 125
Lépcsős előtét a lépcsős oldalra Típushoz 125	361972 125
Alaptest hosszabbításhoz Típushoz 125	360467 125
Lépcsős előtét, bepattintós rendszerű Típushoz 125	361952 125
Szöghajtás Típushoz 125	360471 125
Lépcsős pofa, fix Pofaszélesség 125 mm	361296 125
Lépcsős pofa, mobil Pofaszélesség 125 mm	361295 125
NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamperőnnövelővel Típus 1250	360465 1250