

**Garant****GARANT Master Titan VHM simító maró HPC, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203634 20
GTIN	4045197992116
Árucikk kategória	11Z

**Leírás****Kivitel:****Simító műveletekhez.**

Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.

Nagy **saját stabilitás és nyugodt járás** az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

**Palástmaráshoz simító műveletként titánhoz és titánötvözetekhez.**

**Előny:**

Gyógyászattechnikához és élelmiszerekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás $f_z$ szélezéshez titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,034 mm
Teljes hossz L	140 mm
Spirálszög	40 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
Szár Ø $D_s$	20 mm
Vágóél Ø $D_c$	20 mm
Fogak száma Z	7
Fogásvételi irány	Vízszintes
Élhossz $L_c$	80 mm
Sarok lekerekítés $r_v$	0,1 mm

Sorozat	Master Titan
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	130 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------