



## Mérőrendszer egyenesség méréséhez ProLine, Típus: 100



### Rendelési adatok

Rendelés száma	467577 100
GTIN	2050002078185
Árucikk kategória	40N

### Leírás

#### Kivitel:

Egyenesség, síklapúság és derékszögek egyszerű felmérése akár 0,001 mm pontossággal! Gyors felépítés, biztonságos mérés és kész PDF jelentés vagy az adatok exportálása teszi teljessé a csomagot. Így a tengelyek derékszögűsége 10 percen belül megmérhető és jegyzőkönyvezhető. A mérési csomagok összeállítása a felhasználástól függően történik.

#### Előny:

- **Vezeték nélküli kommunikáció és mérés**
- **Kisméretű, hordozható, helyettesíti a gránit tömböt**
- **Automatikus lézer beigazítás**
- **Automatikus lézer kalibrálás**
- **Teljes gépfelmérés és kalibrálás DIN ISO szerint, dokumentációval**
- **Live értékek a gép közvetlen korrekciójához**
- **Kombinálható a µLevel készülékkel az egyidejű gördülési szög méréshez**

#### Tartalom:

T250 lézer tápegységgel és rögzítő adapterrel, rádiós jelátvitelű R540 lézer vevőegység, ProLine V4 szoftver, koffer.

### Műszaki leírás

Felbontás (vevő)	0,0001 mm
Pontosság (vevő)	0,001 mm
Méréstartomány	30 m
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Lézeres szintező készülék