




Síklapúság mérőrendszer ProLevel 100, Típus: 100



Rendelési adatok

Rendelés száma	467576 100
GTIN	2050002078178
Árucikk kategória	40N

Leírás

Kivitel:

Gyors, rugalmas és egyszerű síklapúság mérés derékszögű, kerek vagy komplex felületeken.

Előny:

- **Gyors és egyszerű síklapúság mérés.**
- **Minták gyors létrehozása és tárolása.**
- **Detektor 70 mm szenzorfelülettel és 10 µm felbontással. Mérés még nehéz fényviszonyok között is.**
- **Hatótávolság 80 m.**
- **A síklapúság közvetlen kiértékelése 3D-ben és színnel. A mérési hibák közvetlenül felismerhetők és korrigálhatóak.**

Tartalom:

Önszintező T430 rotációs lézer, R310 lézer vevőegység, RC310 távvezérlő, kapcsolható mágnes prizmas talppal, M8 mérőadapter, tápegység, robusztus szállítókoszor.

Műszaki leírás

Hatótávolság	80 m
Pontosság (vevő)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ linearitás mm
Szintezési pontosság	$\pm 0,02$ mRad
Felbontás (vevő)	0,01 mm
Interfész	RS 485 & IR
Lézerosztály	2
Termék fajtája	Lézeres szintező készülék

