

Garant**Kúpsüllyesztő HSS 100°, bevonat nélkül, Külső Ø DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150023 8
GTIN	4045197959553
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.
A forgácstermek tömör anyagból kiköszörültek.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Külső Ø	8 mm
Vágóélek száma Z	3
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,09 mm/ford,
Teljes hossz L	49 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	100 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs

Termék fajtája

Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		