

## Garant

### Lépcsős fúró HSS-E hosszú fúrólépcsővel 90°, bevonat nélkül, Csavarokhoz: M6



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	117160 M6
GTIN	4045197036032
Árucikk kategória	11C

#### Leírás

##### Kivitel:

##### Hosszú fúrólépcsővel.

##### Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN 74, 1. lap, Form A szerinti közepes kivitelű süllyesztésekhez. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 és 966) szerinti csavarokhoz. **Különösen alkalmas profilanyagban történő egyidejű süllyesztéssel végzett fúrásokhoz.**

Vágóélek száma Z: 2

Ø D<sub>1</sub> 1. lépcső letöréssel ±0,05: 6,4 mm

Ø D<sub>2</sub> 2. lépcső letöréssel h9: 12,4 mm

Lépcső magassága L<sub>1</sub> 1. Lépcső: 30 mm

Forgácshorony hossza L<sub>c</sub>: 55 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12,4 mm

#### Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ford,
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	55 mm
Ø D <sub>2</sub> 2. lépcső letöréssel h9	12,4 mm
csavarokhoz	M6
Ø D <sub>1</sub> 1. lépcső letöréssel ±0,05	6,4 mm
Vágóélek száma Z	2

Szár Ø D <sub>s</sub>	12,4 mm
Teljes hossz L	110 mm
Lépcső magassága L <sub>1</sub> 1. Lépcső	30 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges Ø	± 0,05
Csúcsszög	118 fok
Szár	Hengeres szár, h8
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h8
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		