

**duMONT****Ékhorony üregelő túske HSS P9 illesztés, Típus: 5B1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290406 5B1
GTIN	662600888046
Árucikk kategória	29J

**Leírás****Felhasználás:**

**DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.**

**Tartalom:**

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

**Figyelem:**

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 172 mm

Ékhorony szélessége: 5 mm

Ékhorony mélysége: 2,3 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 12 - 17 mm

Üregelési hossz acélban: 8 - 42 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 850 kg

## Műszaki leírás

Ékhorony mélysége	2,3 mm
Vágások száma	2
Ékhorony szélessége	5 mm
Üregelési hossz acélban	8 - 42 mm
Hátszélesség	6,46 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	850 kg
Tüskehossz	172 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	12 - 17 mm
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

**Tartozék**

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tuskéhoz Típus 5B1

290410 5B1