

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS P9 illesztés, Típus: 20F1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290406 20F1
GTIN	662600888121
Árucikk kategória	29J

Leírás**Felhasználás:**

DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 505 mm

Ékhorony szélessége: 20 mm

Ékhorony mélysége: 4,9 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 65 - 75 mm

Üregelési hossz acélban: 25 - 150 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 4000 kg

Műszaki leírás

Vágások száma	4
Üregelési hossz acélban	25 - 150 mm
Ékhorony szélessége	20 mm
Ékhorony mélysége	4,9 mm
Tüskehossz	505 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	65 - 75 mm
Hátszélesség	25,72 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	4000 kg
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

