

Garant**Központfúró HSS-E R, felülettel, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 1,6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111450 1,6
GTIN	4045197000705
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból kiköszörült és hátraköszörült, csavarthornyú.
Form R rádiuszos központfúró jellemzői: Lásd 111350 sz.

Műszaki leírás

s – 0,1	3,25 mm
Munkadarab Ø	10 – 15 mm
Névleges Ø D _c	1,6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Szártűrés	h7
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D _s	4 mm
Teljes hossz L	35,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 333
Típus	R
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög rádiusszal	60 fok

Vágásirány	jobbos
Szár	Hengeres szár, h7
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		