

**Garant****Központfúró HSS-E A, lapolt felülettel, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 6,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111200 6,3
GTIN	4045197000415
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

Tömör anyagból készörülve és hátrakészörülve, csavarthornýú.

**Műszaki leírás**

Szártúrés	h7
Munkadarab Ø	100 – 150 mm
Elötölás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ford,
s – 0,1	14 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Teljes hossz L	71 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Túrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok

Vágásirány	jobbos
Szár	Hengeres szár, h7
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		