

**Garant****Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 25Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657460 25
GTIN	4045197995988
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657455 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas vizsgálókészülékkel kombinálva.

Fixen beépített **irányváltós racsnival** kioldóval – **jobbos és balos meghúzáshoz**. Nyomatékkulcs, csak jobbra kattant.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant, majd újra azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

a beállított érték  $\pm 2\%$ -a.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Maximális nyomaték	25 Nm
Nyomatéktartomány	5 - 25 Nm
Súly	280 g
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Teljes hossz L	205 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	141 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

**Tartozék**

Nyomaték beállító kulcs Típus 1	657455 1
---------------------------------	----------