

**VHM maró, TiAlN, Ø h10 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203510 20
GTIN	4045197964212
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

A legalább 6 fog következtében **nagyon stabil** és **kimagaslóan nyugodt járású**. Excentrikus hátraköszörülés. **Palástmaráshoz simító műveletként.**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	20 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,107 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Fogak száma Z	8
Spirálszög	45 fok
Teljes hossz L	104 mm
Élhossz L _c	38 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	400 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	95 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/203510-20>