

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M1X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M1X0,25
GTIN	4045197997388
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	2
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menet Ø	1 mm
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,25 mm
Vágóélek száma Z	2
Magfurat Ø	0,75 mm
Teljes hossz L	40 mm
Menetmélység	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1×0,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró