

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M33X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M33X2
GTIN	4045197999825
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 31 mm

Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	31 mm
Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	33 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	20 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	99 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M33×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfűró