

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M24X2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130000 M24X2 |
| GTIN | 4045197999139 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 22 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|------------|
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Teljes hossz L | 160 mm |
| Menetmélység | 72 mm |
| Szár négyszög □ | 14,5 mm |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Menet Ø | 24 mm |
| Szár Ø D _s | 18 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menetemelkedés | 2 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Magfurat Ø | 22 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M24×2 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró