



NC nagy szorítóerejű gépsatu NC8, Típus: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	360405 160
GTIN	4250364403405
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek: Optimális befogható tartomány / teljes hossz arány. A kívánt befogási nyomás **szerszám nélkül** előválasztható: **11 fokozatban:** Pofaszélesség 90 mm, **4 fokozatban:** Pofaszélesség 125 / 160 / 200 mm. Különösen merev GJS-60 alaptest. **Felül és alul köszörült, 0,02 mm párosítási pontosság.**

Jellemzők:

Teljesen tokozott, csekély karbantartású és nitridált orsó!

- Fokozott működési biztonság.
- Optimális forgácsvédelem.
- Minimális tisztítási igény.

Felhasználás:

Horizontálisan, vagy oldalra döntve használható, **mert az oldalsó felületek -0,05 mm pontosságúra köszörültek.**

Tartalom:

2 db lépcsős pofa (= standard!), 1 kézi forgatókar, 4 befogókörm.

Figyelem:

- Az NC 8 méretei/pofa csatlakozói azonosak az Allmatic TC / LC méreteivel.
- Az NC 8 (360405 sz.) helyettesíti az LC (360500 sz.) és TC (360400 sz.) termékeket.
- A 125 MX és 125 LX méreteket a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk.

Műszaki leírás

Alaptest magassága c –0,02	115 mm
----------------------------	--------

Befogási tartomány d	189 - 435 mm
Teljes hossz L	615 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
m	234 mm
Súly	56 kg
Pofamagasság h	49,8 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
Alaptest hossza a	530 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC8
Típus	160
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
Max. szorítóerő	60 kN
Befogási tartomány b	0 - 246 mm
Menetek száma a munkadarab ütközéséhez	5
Bordaszélesség B ₁ -0,05	164 mm
Sorozat	NC8
Termék fajtája	Gépsatu