


HOLEX**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: E0610****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540750 E0610
GTIN	4045197967336
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak	E0610
Alak leírása	csepp
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	50 mm
Fejhossz	10 mm

Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		