

Garant**Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, acél, Tárcsa Ø: 115mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	563262 115
GTIN	4045197967503
Árucikk kategória	51M

Leírás

Kivitel:

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.**

Speciális típus **acélhoz**, nagy teljesítményű kivitel.

Specifikáció:

A60S-BF.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Alak	41
Alak leírása	Egyenes

Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	1 mm
Specifikáció	A60S-BF
Tárcsa Ø	115 mm
Anyagvastagsághoz	3 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		