

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M50X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M50X2
GTIN	4045197625588
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 48 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	48 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	250 mm
Szár négyszög □	32 mm

Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	50 mm
Forgácshornyok száma	4
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	150 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M50×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró