



Nagyoló csiszolótárcsa CUBITRON™ II, Tárcsa Ø×tárcsa vastagsága: 150X7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	560451 150X7
GTIN	4046719940011
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok, nagyoló csiszolótárcsák, kúpos (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Nagyoló csiszolótárcsa **Cubitron™ II precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz.** Nagyon magas leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Specifikáció:

A36Q-BF.

Műszaki leírás

Alak leírása	könyökös
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsa Ø	150 mm
Tárcsaszélesség	7 mm
Sorozat	Cubitron™ II
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Specifikáció	A36Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		