

**Vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563406 115
GTIN	9009012019322
Árucikk kategória	53T

Leírás**Kivitel:**

Speciális típus színes- és könnyűfémek, mint alumínium, sárgaréz, bronz stb. vágásához.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s_v forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A60N-BFP.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	Egyenes
Specifikáció	A60N-BFP
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsaszélesség	1 mm
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek
Anyaghoz optimalizálva	Alumínium
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		