

3M**Nagyoló csiszolótárcsa CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Tárcsa Ø×tárcsa vastagsága: 125X4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma

560452 125X4

GTIN

Árucikk kategória

53M

Leírás**Kivitel:**

Nagyoló csiszolótárcsa **Cubitron™ II precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz**. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

Anyagleválasztási csiszoláshoz és nehéz vágási munkákhoz alkalmas.

Specifikáció:**A36S-BF.****Műszaki leírás**

Tárcsaszélesség

4,2 mm

Furat Ø

22,23 mm

Tárcsa Ø

125 mm

Alak leírása

Egyenes

Sorozat	Cubitron™ II
Anyagvastagsághoz	12,6 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		