

3M**Nagyoló csiszolótárcsa CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Tárcsa Ø×tárcsa vastagsága: 230X4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 560452 230X4 |
| GTIN | 4046719811540 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

Nagyoló csiszolótárcsa **Cubitron™ II precíziós kialakítású kerámia szemcsével INOX-hoz és acélhoz**. Nagyon magas leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam. Csekély nyomóerő a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

Anyagleválasztási csiszoláshoz és nehéz vágási munkákhoz alkalmas.

Specifikáció:

A36S-BF.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|----------|
| Tárcsaszélesség | 4,2 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Alak leírása | Egyenes |
| Tárcsa Ø | 230 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Sorozat | Cubitron™ II |
| Anyagvastagsághoz | 12,6 - 21 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Ajánlott fogásszög | 20-30 fok |
| Ajánlott fogásszög | 90 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |