

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M1,6X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M1,6X0,35
GTIN	4062406000318
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Szar négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,25 mm

**Műszaki leírás**

Szar Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Menetemelkedés	0,35 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	4,8 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menet Ø	1,6 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Forgácshornok száma	2
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	1,25 mm
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M1,6×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró