

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M33X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M33X0,35
GTIN	4062406002558
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,35 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 32,65 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	99 mm
Szár négyszög □	20 mm
Magfurat Ø	32,65 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	0,35 mm
Menet Ø	33 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M33×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró