

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M17X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M17X2
GTIN	4062406004934
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 2 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 15 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	51 mm
Menetemelkedés	2 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	125 mm
Forgácshornyok száma	3

Menet Ø	17 mm
Magfurat Ø	15 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	11 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetfajta	M
Menetméret	M17×2
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró