

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M23X0,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130005 M23X0,75 |
| GTIN              | 4062406005375   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Szerszámanyag         | HSS E      |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Tűrés osztály         | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály         | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály         | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály         | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály         | 6H +0,05   |
| Tűrés osztály         | ISO 3 6G   |
| Tűrés osztály         | ISO 3X 6GX |
| Tűrés osztály         | 7H         |
| Tűrés osztály         | 7HX        |
| Tűrés osztály         | 7G         |
| Tűrés osztály         | 7GX        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Menet Ø                    | 23 mm                                     |
| Szár négyszög □            | 14,5 mm                                   |
| Vágóélek száma Z           | 3   |
| Magfurat Ø                 | 22,25 mm                                  |
| Menetemelkedés             | 0,75 mm                                   |
| Teljes hossz L             | 160 mm                                    |
| Menetmélység               | 69 mm                                     |
| Forgácshornok száma        | 3   |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M23×0,75                                  |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |