

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M28X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M28X1,5
GTIN	4062406005801
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetmélység	84 mm
Menet Ø	28 mm
Szár négyszög □	16 mm
Magfurat Ø	26,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H

Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Menetemelkedés	1,5 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszám anyag	HSS E
Teljes hossz L	140 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	M
Menetméret	28
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró