

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M19X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M19X1,75
GTIN	4062406012250
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	47,5 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Szár Ø D _s	16 mm
Menet Ø	19 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	12 mm
Magfurat Ø	17,25 mm
Forgácshoronyok száma	3
Menetemelkedés	1,75 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M19×1,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró