

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M44X1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130010 M44X1  |
| GTIN              | 4062406014087 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrési osztály: ISO 1 4H

Tűrési osztály: ISO 1X 4HX

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 43 mm

**Műszaki leírás**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Szabvány             | DIN 376 |
| Vágóélek száma Z     | 4       |
| Szár négyszög □      | 29 mm   |
| Menetemelkedés       | 1 mm    |
| Forgácshornyok száma | 4       |
| Teljes hossz L       | 220 mm  |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Magfurat Ø                 | 43 mm                                     |
| Menetmélység               | 110 mm                                    |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H                                        |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G                                        |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm                                     |
| Menet Ø                    | 44 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetfajta                 | M                                         |
| Menetméret                 | M44×1                                     |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |