

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M32X3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130010 M32X3  |
| GTIN              | 4062406013288 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrési osztály: ISO 1 4H  
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrési osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 3 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 29 mm

**Műszaki leírás**

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljes hossz L | 180 mm  |
| Szerszámanyag  | HSS E   |
| Szabvány       | DIN 376 |
| Menetmélység   | 80 mm   |
| Magfurat Ø     | 29 mm   |
| Menetemelkedés | 3 mm    |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Forgácshornyak száma       | 4                                         |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 25 mm                                     |
| Menet Ø                    | 32 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4                                         |
| Szár négyszög □            | 20 mm                                     |
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                                |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H                                        |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G                                        |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Menetfajta                 | M                                         |
| Menetméret                 | M32×3                                     |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |