

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M23X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130016 M23X1
GTIN	4062406023331
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: MF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 1 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár $\varnothing D_s$: 18 mm
Szár négyszög \square : 14,5 mm
Magfurat \varnothing : 22 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1 mm
Szár négyszög \square	14,5 mm
Menet \varnothing	23 mm
Szár $\varnothing D_s$	18 mm
Teljes hossz L	160 mm

Szabvány	DIN 376
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	57,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M23×1
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró