

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M23X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M23X2
GTIN	4062406016166
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 2 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szar Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szar négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 21 mm

**Műszaki leírás**

Szar négyszög □	14,5 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	57,5 mm
Szar Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Magfurat Ø	21 mm
Forgácshornok száma	3

Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	2 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	23 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M23×2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró